

Garant**Flügeltüren-Satz, Nutztiefe 950 mm, passend für Regal Höhe: 2500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	993331 2500
GTIN	4062406097950
Artikelklasse	91W

Beschreibung**Ausführung:**

Die Flügeltüren sind an der Innenseite verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff **mit Stiftzylinderschloss**. Einfaches Umrüsten auf weitere GARANT-Schließsysteme möglich. Die Regalfelder hinter den Flügeltüren können mit Auszugböden bestückt werden. Türöffnungswinkel von 180° erlaubt freien Auszug der Böden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Tür-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
passend für Regal Höhe	2500 mm
Höhe	2500 mm
Materialstärke	1,5 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad

Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	Nutztiefe 950 mm
Breite	1420 mm
Tiefe	80 mm
passend für Regal Nutzbreite	1320 mm
Produktart	Flügeltür