

Garant**Montagewagen, bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen, Anzahl Sichtlagerkästen: 70****Bestelldaten**

Bestellnummer	918595 70
GTIN	4062406098056
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Montagewagen Nr.918590 Gr.1300 bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen.

Rahmen und **Aufbau** aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionschiene etc. in der Größe 1000 mm. **Gewindebuchsen** an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage. **4 Lenkrollen** (2 mit Feststellbremse, Ø **125 mm**) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling. Bestückung mit 6× Multifix-Sichtlagerkästen Nr. 928230 Gr.1000/AA1 sowie 4×Nr. 928230 Gr.1000/AB1.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Breite	1100 mm
Breite ohne Griff	1000 mm

Tiefe	700 mm
Einhängeraster	50 mm
maximale Tragfähigkeit	200 kg
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse	2
Material Rollen	spurloser Polyurethan-Laufbelage
Nutzhöhe	970 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Sichtlagerkästen	70
Gewicht	81 kg
Rad-Ø	125 mm
Höhe	1300 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Materialwagen

Zubehör

Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Schiebegriff Farbe BLUE	920135 BLUE
Lenkrolle Typ 2	920137 2
Lenkrolle Typ 1	920137 1
Schiebegriff Farbe BLACK	920135 BLACK
Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Materialwagen Höhe 1300 mm	918590 1300
Sichtlagerkasten Typ AB1	963301 AB1

Sichtlagerkasten Typ AA1

963301 AA1