


Garant

Schwerlast Grundregal mit 2 Säulenrahmen mit 100 % Auszugboden, Nutztiefe 1350 mm, Höhe: 2500mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	993401 2500
GTIN	4062406097974
Artikelklasse	91W

Beschreibung**Ausführung:**

Säulenrahmen aus C-Profil 100 mm breit sind mit **3 oder 4 Vollauszugböden** (100 % Auszug) ausgestattet. Einhängelochung im 50-mm-Raster. **Mit Schließstange (Einzelauszugssperre)**, Kopfboden und Rückwand (5-teilig).

Lackierung:

Rahmen, Rückwand lichtgrau RAL7035, Auszugböden anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

- **Zur Sicherheit muss das Regal an den Bodenplatten mit geeignetem Befestigungsmaterial im Fußboden verankert werden.**
- **Die Regale können verkleidet werden mit Seitenwänden Nr. 993260; 993270, Flügeltürensätze Nr. 993321; 993331 und elektrischem Rollladen Nr. 993310 – 993316.**
- **Bei maximaler Auslastung eines Grundregals + 1 Anbauregal ergeben sich folgende Bodenbelastungen: Punktlast 2500 kg, Flächenpressung 10 kg/cm², Flächenlast pro m² 3290 kg/m².**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	2390 mm
Auszugboden Tragfähigkeit	1000 kg
Höhe	2500 mm
Kopfboden Tragfähigkeit	500 kg
Anzahl Auszugboden 100 %	4
Feldlast (Einzelfeld)	4000 kg
Auszugboden Nutzhöhe	35 mm
Materialstärke	2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	1000 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	4000 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	Nutztiefe 1350 mm
Breite	1120 mm
Tiefe	1370 mm
Nutzbreite	920 mm
Nutztiefe	1350 mm
Auszugboden Nutzbreite	830 mm
Auszugboden Nutztiefe	1200 mm
Paletten Einlagerung	Paletten- Längseinlagerung
Produktart	Schwerlastregal