

Garant**Montagewagen, bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen, Anzahl Sichtlagerkästen: 84****Bestelldaten**

Bestellnummer	918595 84
GTIN	4062406098063
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Montagewagen Nr.918590 Gr.1300 bestückt mit GARANT Sichtlagerkästen.

Rahmen und **Aufbau** aus 4-kant-Stahlrohr mit Stahlblechboden. Einhängeschlitze im Rahmen an Vorder- und Rückseite (50-mm-Raster) zur Aufnahme von Fachboden, Multifunktionschiene etc. in der Größe 1000 mm. **Gewindebuchsen** an der Rahmeninnenseite für Lochblechmontage.

4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, Ø **125 mm**) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und ein großer Schiebegriff mit Haptoprene®-Ummantelung sorgen für ein sicheres Handling. Bestückung mit 6× Multifix-Sichtlagerkästen Nr. 928230 Gr.1000/AA1 sowie 6×Nr. 928230 Gr.1000/AB1.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Material Rollen	spurloser Polyurethan-Laufbelag
Anzahl Sichtlagerkästen	84

Gewicht	90 kg
maximale Tragfähigkeit	200 kg
Einhängeraster	50 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Höhe	1300 mm
Nutzhöhe	970 mm
Breite ohne Griff	1000 mm
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse	2
Tiefe	700 mm
Rad-Ø	125 mm
Breite	1100 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Materialwagen

Zubehör

Schiebegriff Farbe BLUE	920135 BLUE
Lenkrolle Typ 2	920137 2
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AB1	928230 1000/AB1
Lenkrolle Typ 1	920137 1
Multifix-Sichtlagerkästen Länge mm / Typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
Schiebegriff Farbe BLACK	920135 BLACK
Materialwagen Höhe 1300 mm	918590 1300
Multifix passend für Typ 1000	928201 1000
Sichtlagerkasten Typ AB1	963301 AB1

Sichtlagerkasten Typ AA1

963301 AA1