

**Garant****Magazinwagen, Anzahl Klarsichtboxen: 55****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 918610 55     |
| GTIN          | 4062406098117 |
| Artikelklasse | 91P           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Rahmen aus 4-kant-Stahlrohr 60×40×2 mm. Aufbau aus Stahlblech mit einer schwarzen ABS-Kunststoffablage. **4 Lenkrollen** (2 mit Feststellbremse, **125 mm-Ø**) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und 2 Schiebegriffe aus Haptoprene® sorgen für einen guten Stand und ein sicheres Handling im Werkstattbereich. **Klarsichtboxen** in 4 Größen aus transparentem **ABS-Kunststoff** zur staubsicheren Lagerung. Entnahme des Lagergutes durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.

**Verwendung:**

Zur Lagerung / Bereitstellung von Schüttgut und Kleinteilen.

**Bestückung:**

Klarsichtboxen für Vorderseite: 18 St. 80×63×70 mm;

15 St. 100×97×108 mm;

3 St. 175×140×160 mm

Klarsichtboxen für Rückseite: 16 St. 128×128×133 mm;

3 St. 175×140×160 mm

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

## Technische Beschreibung

|  |  |
|--|--|
| Breite                                 | 880 mm   |
| Tiefe                                  | 600 mm   |
| maximale Tragfähigkeit                 | 250 kg   |
| Material Rollen                        | spurloser Polyurethan-Laufbelag                                |
| Breite ohne Griff                      | 680 mm   |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse  | 2  |
| Gewicht                                | 67 kg  |
| Höhe                                   | 1310 mm  |
| Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse | 2  |
| Rad-Ø                                  | 125 mm   |
| Konstruktionsausführung                | Stahlrohrkonstruktion  |
| Materialstärke                         | 1,5 mm   |
| Hoffmann Lochwand-Raster               | 9×9 mm   |
| Farbauswahl                            | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktart                             | Magazinwagen   |

---

## Zubehör

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Schiebegriff Farbe BLACK | 920135 BLACK |
| Lenkrolle Typ 1          | 920137 1     |
| Lenkrolle Typ 2          | 920137 2     |
| Schiebegriff Farbe BLUE  | 920135 BLUE  |