

FLUKE.

Multimeter mit Wärmebild, Typ: 279FC**Bestelldaten**

Bestellnummer	473325 279FC
GTIN	
Artikelklasse	47H

Beschreibung**Ausführung:**

Voll ausgestattetes Digitalmultimeter **mit integrierter Wärmebildkamera. Elektrische Probleme können schnell und sicher erkannt und viele zeitaufwändige Messungen und Validierungen eingespart werden. Fluke Connect** verbindet Ihr Messgerät über Bluetooth mit Ihrem Smartphone. Übertragung und Speicherung von Messungen und Bilder. Darstellung von Trends und Überwachung von Prozessen. Berichterstellung und -versendung per Mail. 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay für beste Ablesbarkeit.

Norm:**IEC 61010; EN 61326-1****Lieferumfang:**

Inklusive Wechselstromzange, Messleitungen, Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät.

Technische Beschreibung

Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Kapazität	1 nF – 10 mF
Wechselspannung AC	0,1 mV – 1000 V

Diodenprüfung	ja
Frequenz	0,01 Hz – 999 kHz
Messverfahren	TRUE RMS
Detektorgröße	80×60 px
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Thermische Empfindlichkeit	≤0,2 K
Sichtfeld	36×27 mm
Anzeigeumfang	6000
Durchgangsprüfung	ja
Überspannungskategorie	CAT III 1000 V
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V
Widerstand	0,1 Ω – 50 MΩ
Gleichspannung DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatur	-20 - 200 °C
Wechselstrom AC	0,1 mA – 2500 A
Grundgenauigkeit	0,09 %
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Multimeter