

**Garant****Einstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275000 3
GTIN	4062406098315
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

**Verwendung:**

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

**Technische Beschreibung**

Stechbreite w	3 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		