

Garant**Einstechplatte neutral, HB9140, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 275003 3 |
| GTIN | 4062406098339 |
| Artikelklasse | 21H |

Beschreibung**Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

Verwendung:

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ² | 0,08 mm/U |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Schneidstoff | HM |
| Beschichtung | TiAlN ² |
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Sorte | HB9140 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Wendeschneidplattenprofil | neutral |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm ² | bedingt geeignet | 130 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | bedingt geeignet | 110 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | bedingt geeignet | 90 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | bedingt geeignet | 70 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 80 m/min | M |
| kontinuierlich | geeignet | | |
| unregelmäßig | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |