

**Garant****Einstechplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275006 4
GTIN	4062406098360
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

**Verwendung:**

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

**Technische Beschreibung**

Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/U
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU9310
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		