

Garant**Einstechplatte neutral, HU9310, Stechbreite w: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275006 3
GTIN	4062406098353
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

Verwendung:

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026. Bohrstangen Nr. 274170 – 274171.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,08 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HU9310
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	380 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	280 m/min	N
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		