

Garant GRIDLINE

Flügeltüren-Beistellschrank mit Abrollrand, 26×20G, Höhe: 1025mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	932110 1025
GTIN	4062406098292
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 30×28G. Mit Flügeltüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte.

Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus und Auszugboden nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Passende Schubladen 26×20G.

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1025 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Gewicht	65 kg
Nutzhöhe	850 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugsperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand Abmessung in G 30X28	951970 30X28
Ablagematte aus Rillengummi Abmessung in G 30X28	951975 30X28