

Garant GRIDLINE

Schiebetüren-Beistellschrank mit Abrollrand, 26×20G, Höhe: 1025mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	932130 1025
GTIN	4062406098612
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 60×28G. Mit Schiebetüren, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Aufnahme von Schubladen 26×20G und Auszugböden 26×20G im 25-mm-Raster auf beiden Seiten möglich. **Keine Einzelauszugsicherung.** Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte.

Sonderzubehör:

Passende Schubladen unter Nr. 930633 und Nr. 930635, passende Auszugböden unter Nr. 930654 und Nr. 930656.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schiebetüren anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Sockel Nr. 958080 – 958086 ist NICHT passend.

Technische Beschreibung

Höhe	1025 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×20
Nutzhöhe	875 mm
Gewicht	128 kg
Tiefe	700 mm

Tiefe in G	28
Breite	1500 mm
Breite in G	60
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	1,2 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x20G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
Stahlblech Abdeckplatte mit 3-seitigem Abrollrand Abmessung in G 60X28	951970 60X28
Ablagematte aus Rillengummi Abmessung in G 60X28	951975 60X28