


Garant
**Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 20/4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur **äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung**. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für **hervorragende Oberflächengüten** in **Schleifqualität** geeignet. **Extreme Zeiteinsparung** aufgrund eines **großen Zeilensprunges** und **hohen Zahnvorschubes** möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP**.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M10
Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Wendeschneidplatten-Schrauben-Set	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D ₁ h6	10,5 mm
maximale Schnitttiefe a_{pmax}	2,5 mm
passende Wendeschneidplatte	CPHX 0602..

Ø D ₂	18 mm
Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser