

Garant**Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 35/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212538 35/4
GTIN	4062406098780
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Schlichtfräser zur **äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung**. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für **hervorragende Oberflächengüten** in **Schleifqualität** geeignet. **Extreme Zeiteinsparung** aufgrund eines **großen Zeilensprunges** und **hohen Zahnvorschubes** möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP**.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	3 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Schneiden-Ø D _c	35 mm
Ø D ₂	29 mm
Gesamtlänge L _{ges}	42 mm
Innenkühlung	ja

Wendeplattenschrauben-Set	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	4
passende Wendeschneidplatte	CPHX 09T3..
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser