

**Garant**
**Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 32/4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212538 32/4
GTIN	4062406098773
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Präzisions-Schlichtfräser zur **äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung**. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für **hervorragende Oberflächengüten** in **Schleifqualität** geeignet. **Extreme Zeiteinsparung** aufgrund eines **großen Zeilensprunges** und **hohen Zahnvorschubes** möglich.

**Verwendung:**

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP**.

**Technische Beschreibung**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
passende Wendeschneidplatte	CPHX 09T3..
Anzahl Schneiden Z	4
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	3 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	42 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	32 mm

Innenkühlung	ja
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Aufnahmegewinde M	M16
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser