

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/07mm**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	7 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	9 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	8,4 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	6,4 mm
ISO-Code Halter	A0810H SDQCR/L07
Gesamtlänge L	100 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Kopflänge L <sub>1</sub>	22,4 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Nutztiefe T	3 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500