

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kopflänge L <sub>1</sub>	39,5 mm
ISO-Code Halter	A1216M SDQCR/L07
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	11 mm
Halsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	150 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Spannhöhe L <sub>2</sub>	15 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500