

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 0810/07mm**


Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 260341 0810/07 |
| GTIN | 4062406099138 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Spannhöhe L_2 | 9 mm |
| Gesamtlänge L | 100 mm |
| Kopflänge L_1 | 22,4 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 |
| Halsbreite L_4 | 8,4 mm |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 0702.. |
| ISO-Code Halter | A0810H SDQCR/L07 |
| Einstellwinkel κ | 107,5 Grad |
| Mittenversatz L_3 | 6,4 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D_{min} | 12,5 mm |
| Plattengröße | 7 mm |
| Nutztiefe T | 3 mm |
| Schaft-Ø D_s | 10 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innendrehtiefe bis | 3xD |

| | |
|--------------|-------------------|
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8 | 674248 TX8 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |