

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 1216/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260341 1216/07
GTIN	4062406099152
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Mittenversatz L ₃	11 mm
ISO-Code Halter	A1216M SDQCR/L07
Halsbreite L ₄	12 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	19,5 mm
Spannhöhe L ₂	15 mm
Kopflänge L ₁	39,5 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	16 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500