

Garant

**Stahl-Bohrstange A.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 1012/07mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	125 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L_3	9 mm
Spannhöhe L_2	11 mm
ISO-Code Halter	A1012K SDQCR/L07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Halsbreite L_4	10,7 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	15,5 mm
Kopflänge L_1	27,5 mm
Nutztiefe T	4 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500