

**Garant****Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft WTO, ab Nutbreite m: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	290352 5
GTIN	4062406099589
Artikelklasse	29K

**Beschreibung****Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	6,35 mm
geeignet für Nutbreite m	5 mm
Nutzlänge $L_1$	37 mm
Schaft-Ø	16 mm

Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	12,82 mm
Schraube	290399 1
Schneidenträger-Ø $D_1$	12 mm
Innenkühlung	nein
Schaftlänge $L_s$	6 mm
Schaft	WTO
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug