

Garant
Nutenstoßhalter kurz Ø DS 16 mm, ab Nutbreite m: 3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290357 3
GTIN	4062406099275
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

Schraube	290399 1
geeignet für Nutbreite m	3 mm
Nutlänge L ₁	21 mm
Schaft-Ø	16 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	8,36 mm
Mittenversatz L ₃	4,2 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	7,8 mm
Innenkühlung	ja

Schaftlänge L _s	40 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug