

SONO  SWISS®**Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET, Fassungsvermögen: 1l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082923 1
GTIN	2050001962904
Artikelklasse	04E

**Beschreibung****Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgeräte: PRESET – gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbreständen, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

**Lieferumfang:**

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

**Technische Beschreibung**

Ultraschall-Spitzenleistung	240 W
Reinigungsbecken Höhe	60 mm
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein

Geräte-Länge	206 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	1 l
Geräte-Höhe	178 mm
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Heizleistung	60 W
Reinigungsbecken Breite	85 mm
Geräte-Breite	118 mm
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Reinigungsbecken Länge	190 mm
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Gewicht	2 kg
Breite Einsatzkorb	66 mm
Nennspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	90 W
Länge Einsatzkorb	172 mm
Nenninhalt	0,8 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 1	082926 1
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10

Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10	082934 10