

SONO  SWISS®**Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET, Fassungsvermögen: 12l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082923 12
GTIN	2050001962713
Artikelklasse	04E

Beschreibung**Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgeräte: PRESET – gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Technische Beschreibung

Reinigungsbecken Länge	297 mm
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Geräte-Länge	355 mm

Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	12 l
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Reinigungsbecken Breite	238 mm
Reinigungsbecken Höhe	200 mm
Geräte-Breite	290 mm
Heizleistung	800 W
Geräte-Höhe	320 mm
Gewicht	7,3 kg
Ultraschall-Spitzenleistung	800 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	1000 W
Breite Einsatzkorb	181 mm
Nennspannung	230 V
Länge Einsatzkorb	240 mm
Nenninhalt	9 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 12	082926 12
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10

Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1