

SONO  SWISS®**Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET, Fassungsvermögen: 6l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082923 6
GTIN	2050001962928
Artikelklasse	04E

Beschreibung**Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgeräte: PRESET – gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbreständen, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Technische Beschreibung

Geräte-Breite	205 mm
Reinigungsbecken Breite	150 mm
Reinigungsbecken Länge	298 mm

Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Heizleistung	400 W
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	6 l
Gewicht	4,8 kg
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Geräte-Höhe	270 mm
Reinigungsbecken Höhe	150 mm
Geräte-Länge	355 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	600 W
Leistungsaufnahme	550 W
Nennspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Länge Einsatzkorb	246 mm
Breite Einsatzkorb	106 mm
Nenninhalt	4,3 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 6	082926 6
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5

Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK