

SONO  SWISS®**Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET, Fassungsvermögen: 3l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082923 3
GTIN	2050001962911
Artikelklasse	04E

Beschreibung**Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgeräte: PRESET – gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Technische Beschreibung

Geräte-Breite	190 mm
Geräte-Höhe	220 mm
Reinigungsbecken Höhe	97 mm

Geräte-Länge	300 mm
Heizleistung	200 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Reinigungsbecken Länge	235 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	320 W
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Reinigungsbecken Breite	134 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	3 l
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Gewicht	2,8 kg
Länge Einsatzkorb	191 mm
Leistungsaufnahme	280 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Breite Einsatzkorb	95 mm
Nennspannung	230 V
Nenninhalt	1,9 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 3	082926 3
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5

Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10