

SONO  SWISS[®]**Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET, Fassungsvermögen: 18l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082923 18
GTIN	2050001963468
Artikelklasse	04E

Beschreibung**Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgeräte: PRESET – gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Technische Beschreibung

Fassungsvermögen Reinigungsbecken	18 l
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein

Geräte-Höhe	320 mm
Reinigungsbecken Höhe	200 mm
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Reinigungsbecken Länge	330 mm
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Gewicht	8,7 kg
Geräte-Länge	386 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	800 W
Reinigungsbecken Breite	300 mm
Heizleistung	800 W
Geräte-Breite	355 mm
Nennspannung	230 V
Länge Einsatzkorb	267 mm
Leistungsaufnahme	1000 W
Breite Einsatzkorb	241 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nenninhalt	12,9 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10	082934 10

Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5

082932 2,5