

SONO  SWISS®**Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET, Fassungsvermögen: 30l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082923 30
GTIN	2050001962720
Artikelklasse	04E

**Beschreibung****Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgeräte: PRESET – gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

**Lieferumfang:**

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

**Technische Beschreibung**

Ultraschall-Spitzenleistung	1200 W
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	30 l
Reinigungsbecken Länge	570 mm

Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Gewicht	11,2 kg
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Geräte-Breite	355 mm
Heizleistung	1200 W
Reinigungsbecken Breite	330 mm
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Geräte-Länge	570 mm
Geräte-Höhe	320 mm
Reinigungsbecken Höhe	200 mm
Nennspannung	230 V
Breite Einsatzkorb	238 mm
Leistungsaufnahme	1500 W
Länge Einsatzkorb	443 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nenninhalt	20,6 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-KraftreinigerT1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-KraftreinigerT5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Ultraschall-KraftreinigerT4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-KraftreinigerT2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
	082926 30

Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 /  
082924 30

Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1