

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultraschall-Reinigungsgerät DURA-T, Fassungsvermögen: 45l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082924 45
GTIN	
Artikelklasse	04E

**Beschreibung****Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Tischgerät: DURA-T – geschweißte DUPLEX Edelstahlwannen für Mehrschichtbetrieb geeignet.

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

**Lieferumfang:**

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Geräte-Länge: 600 mm

Geräte-Breite: 425 mm

Geräte-Höhe: 467 mm

Länge Einsatzkorb: 455 mm

Breite Einsatzkorb: 265 mm

Reinigungsbecken Höhe: 300 mm

## Technische Beschreibung

Geräte-Länge	600 mm
Reinigungsbecken Länge	500 mm
Heizleistung	1600 W
Geräte-Höhe	467 mm
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Gewicht	25,5 kg
Ultraschall-Spitzenleistung	1600 W
Reinigungsbecken Breite	300 mm
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	45 l
Reinigungsbecken Höhe	300 mm
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Geräte-Breite	425 mm
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Breite Einsatzkorb	265 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	2000 W
Länge Einsatzkorb	455 mm
Nennspannung	230 V
Nenninhalt	35 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 0,85	082933 0,85

Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 10	082936 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T4	082930 T4
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T1	082930 T1
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T2	082930 T2
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 25	082933 25
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 2,5	082937 2,5
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 10	082938 10
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 45	082926 45
Deckel Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 45	082927 45
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 2,5	082936 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 10	082939 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 25	082931 25
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T6	082930 T6
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 10	082937 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T5	082930 T5
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 2,5	082939 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T3	082930 T3