

SWISS TOOLS

**PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-Ø /  
Plattengröße: 63/15HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320336 63/15HP
GTIN	2050001772909
Artikelklasse	36D

**Beschreibung****Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Ersatzteil	P05
Auskräglänge A-Maß	65 mm
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Plattengröße	15
Mindestvorbohr-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Schaft-Ø	63 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	links

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06

