

SWISS TOOLS

**PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten CN., Schaft-Ø /
Plattengröße: 63/12HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320315 63/12HP
GTIN	2050001773012
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Plattengröße	12
Ersatzteil	P01
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Achsen-Spitzenabstand f	45 mm
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	80 mm
Auskraglänge A-Maß	65 mm
Schaft-Ø	63 mm
Aufnahme	PSC
Einsatzart	rechts

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01

