



Pendelauflage verstellbar geriffelt, Außengewinde, Gewinde M: M10



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370066 M10 |
| GTIN | 2050001961969 |
| Artikelklasse | 37K |

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Kragenlänge L ₂ | 30 mm |
| maximale Belastbarkeit (statisch) | 8 kN |
| Länge 1 | 15,7 mm |
| Gewinde M | M10 |
| Außen-Ø D ₁ | 8,6 mm |
| Schlüsselweite SW | 17 mm |
| Produktart | Pendelauflage |

