



Pendelauflage verstellbar geriffelt, Außengewinde, Gewinde M: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	370066 M12
GTIN	2050001961976
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Länge 1	15,7 mm
maximale Belastbarkeit (statisch)	15 kN
Gewinde M	M12
Kragenlänge L ₂	35 mm
Außen-Ø D ₁	8,6 mm
Schlüsselweite SW	17 mm
Produktart	Pendelauflage

