



Pendelauflage verstellbar geriffelt, Außengewinde, Gewinde M: M16



Bestelldaten

Bestellnummer	370066 M16
GTIN	2050001961983
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D ₁	10,5 mm
Kragenlänge L ₂	40 mm
maximale Belastbarkeit (statisch)	25 kN
Gewinde M	M16
Länge 1	20,7 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Produktart	Pendelauflage

