



Pendelauflage verstellbar geriffelt, Außengewinde, Gewinde M: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	370066 M8
GTIN	2050001961952
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Länge 1	11,6 mm
Außen-Ø D ₁	5,8 mm
Kragenlänge L ₂	25 mm
maximale Belastbarkeit (statisch)	8 kN
Gewinde M	M8
Schlüsselweite SW	13 mm
Produktart	Pendelauflage

