



## Spannhaken geschliffen M16, Typ: 9



### Bestelldaten

Bestellnummer	370074 9
GTIN	2050001962041
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.  
Für höhere Spannkraft und mehr Stabilität.

### Technische Beschreibung

Höhe $H_2$	36 mm
$F_{max.}$	33 kN
maximales Drehmoment	127,4 Nm
Typ	9
$H_1$	75 mm
Länge 1	60 mm
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Produktart	Spannhaken

