



Spannhaken geschliffen M16, Typ: 8



Bestelldaten

Bestellnummer	370074 8
GTIN	2050001962034
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkraft und mehr Stabilität.

Technische Beschreibung

Höhe H_2	36 mm
H_1	75 mm
Länge 1	50 mm
maximales Drehmoment	147 Nm
$F_{max.}$	38 kN
Typ	8
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Produktart	Spannhaken

