

**Spannhakenaufnahme, Länge L: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370083 80
GTIN	2050001962058
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Führung und Erhöhung der **geschliffenen** Spannhaken.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M12
Außen-Ø D	40 mm
Ø D _{F7}	25 mm
maximales Drehmoment	49 Nm
Produktart	Vorrichtungsspannsystem