

**Spannhakenaufnahme, Länge L: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370083 100
GTIN	2050001962065
Artikelklasse	37K

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur Führung und Erhöhung der **geschliffenen** Spannhaken.

**Technische Beschreibung**

Gewinde M	M12
Außen-Ø D	40 mm
Ø D <sub>F7</sub>	25 mm
maximales Drehmoment	49 Nm
Produktart	Vorrichtungsspannsystem