


Garant**Adapter Messerkopf / Spannzange ER, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301113 22
GTIN	4062406099039
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Bohrung, Anlagefläche am Bund und ER-Spannzangensitz geschliffen, Korpus außen hartüberdreht für beste Rundlauf- und Wuchteigenschaften. Für möglichst kurze Auskrägung mit innenliegender Spannmutter (wahlweise mit Dichtscheibe einsetzbar.). Durchbohrte Anzugsschraube für Innenkühlung.

Verwendung:

Sehr flexible und kostengünstige Lösung, macht aus jeder beliebigen Messerkopfaufnahme eine Spannzangenaufnahme.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter (innenliegend), Anzugsschraube.

Sonderzubehör:

Dichtscheiben Nr. 309630; 309635.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309621.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	48 mm
Gesamtlänge L	92 mm
für ER-Spannzangen	32
Norm	DIN 6357
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm

Innenkühlung	ja
Produktart	Spannzangen-Halter

Zubehör

Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 5 mm	309635 5
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 16 mm	309635 16
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 20 mm	309635 20
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d SATZ mm	309635 SATZ
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 4 mm	309635 4
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 7 mm	309635 7
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 14 mm	309635 14
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 11 mm	309635 11
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 12 mm	309635 12
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 6 mm	309635 6
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 19 mm	309635 19
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 13 mm	309635 13
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 9 mm	309635 9
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 8 mm	309635 8
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 15 mm	309635 15
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 17 mm	309635 17
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 18 mm	309635 18
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 3 mm	309635 3
Dichtscheibe für ER-Spannmutter Spann-Ø d 10 mm	309635 10