

**Spannhakenaufnahme, Länge L: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370084 80
GTIN	2050001962072
Artikelklasse	37K

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Führung und Erhöhung der **geschliffenen** Spannhaken.

Technische Beschreibung

Gewinde M	M16
Außen-Ø D	50 mm
Ø D _{F7}	32 mm
maximales Drehmoment	78,4 Nm
Produktart	Vorrichtungsspannsystem