

SONO  SWISS®**Ultraschall-Reinigungsgerät DURA-S, Fassungsvermögen: 140l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082925 140
GTIN	2050002003521
Artikelklasse	04E

**Beschreibung****Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgerät: DURA-S – Multifrequenzgerät aus Duplex Edelstahl, Generator m. Leistungsregler & kurzschlussicher

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

**Lieferumfang:**

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.  
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.  
Geräte-Länge: 700 mm  
Geräte-Breite: 750 mm  
Geräte-Höhe: 800 mm  
Länge Einsatzkorb: 530 mm

Breite Einsatzkorb: 450 mm  
Reinigungsbecken Höhe: 550 mm

## Technische Beschreibung

Geräte-Breite	750 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	140 l
Ultraschall-Spitzenleistung	2400 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	nein
Reinigungsbecken Breite	500 mm
Geräte-Länge	700 mm
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	nein
Gewicht	80 kg
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	nein
Geräte-Höhe	800 mm
Reinigungsbecken Höhe	550 mm
Reinigungsbecken Länge	650 mm
Heizleistung	7500 W
Länge Einsatzkorb	530 mm
Breite Einsatzkorb	450 mm
Leistungsaufnahme	8840 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	400 V
Nenninhalt	142 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 2,5	082939 2,5
---	------------

Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 10	082938 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T1	082930 T1
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T3	082930 T3
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 2,5	082936 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 10	082939 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T2	082930 T2
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 140	082926 140
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 25	082931 25
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T6	082930 T6
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 25	082933 25
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 10	082936 10
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 10	082937 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T4	082930 T4
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 2,5	082937 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T5	082930 T5
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5