

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultraschall-Reinigungsgerät DURA-S, Fassungsvermögen: 220l****Bestelldaten**

|               |            |
|---------------|------------|
| Bestellnummer | 082925 220 |
| GTIN          |            |
| Artikelklasse | 04E        |

**Beschreibung****Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Standgerät: DURA-S – Multifrequenzgerät aus Duplex Edelstahl, Generator m. Leistungsregler & kurzschlussicher

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

**Lieferumfang:**

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Geräte-Länge: 800 mm

Geräte-Breite: 900 mm

Geräte-Höhe: 800 mm

Länge Einsatzkorb: 630 mm

Breite Einsatzkorb: 600 mm  
Reinigungsbecken Höhe: 550 mm

## Technische Beschreibung

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Gewicht                                  | 110 kg                     |
| Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider     | nein                       |
| Ultraschall-Spitzenleistung              | 3600 W                     |
| Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul  | nein                       |
| Geräte-Breite                            | 900 mm                     |
| Reinigungsbecken Breite                  | 650 mm                     |
| Reinigungsbecken Höhe                    | 550 mm                     |
| Heizleistung                             | 10000 W                    |
| Fassungsvermögen Reinigungsbecken        | 220 l                      |
| Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul        | nein                       |
| Reinigungsbecken Länge                   | 750 mm                     |
| Geräte-Höhe                              | 800 mm                     |
| Geräte-Länge                             | 800 mm                     |
| Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein                       |
| Länge Einsatzkorb                        | 630 mm                     |
| Leistungsaufnahme                        | 11940 W                    |
| Breite Einsatzkorb                       | 600 mm                     |
| Energieversorgung                        | Netzbetrieben              |
| Nennspannung                             | 400 V                      |
| Nenninhalt                               | 220 l                      |
| Produktart                               | Ultraschallreinigungsgerät |

## Zubehör

|   |            |
|---|------------|
| Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 2,5 | 082938 2,5 |
|---|------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 2,5                     | 082937 2,5  |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T1                      | 082930 T1   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 2,5                     | 082936 2,5  |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T3                      | 082930 T3   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 2,5                     | 082939 2,5  |
| Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 25                      | 082933 25   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T6                      | 082930 T6   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T4                      | 082930 T4   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 0,85                    | 082933 0,85 |
| Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 10                      | 082932 10   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 2,5                     | 082934 2,5  |
| Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK                                  | 082931 AK   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 10                      | 082939 10   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 2,5                     | 082935 2,5  |
| Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 10                      | 082938 10   |
| Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 25                                  | 082931 25   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 2,5                     | 082930 2,5  |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 10                      | 082930 10   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 10                      | 082936 10   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 10                      | 082935 10   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 2,5                     | 082932 2,5  |
| Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 10                      | 082934 10   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 10                      | 082937 10   |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T2                      | 082930 T2   |
| Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 220 | 082926 220  |
| Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1                                   | 082931 1    |
| Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T5                      | 082930 T5   |