

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/11S



Bestelldaten

Bestellnummer	260916 QC/11S
GTIN	4251414902732
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**. Schmale Ausführung.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: STUCR/L 11

passende Wendschneidplatte: TC.. 1102..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 22 mm

Mittenversatz: 11 mm

Gesamtlänge: 20 mm

Technische Beschreibung

Mittenversatz	11 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	STUCR/L 11

Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
System	QC
Wendeplattenschraube	269022 4
Plattengröße	11 mm
Gesamtlänge	20 mm
Serie	Schneidkopf
passende Grundkörper	264900 – 264908
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Schaft-Ø	20 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen innen

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8