

Garant**HM-Bohrstange E.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261119 20/11
GTIN	4062406099848
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	18 mm
Kopflänge L ₁	20,5 mm
Gesamtlänge L	250 mm
ISO-Code Halter	E20S SVUBR/L 11
Mittenversatz L ₃	13 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	25 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange