

**Garant****HM-Bohrstange E.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/11mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E20S SVUBR/L 11
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe $L_2$	18 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz $L_3$	13 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	25 mm
Kopflänge $L_1$	20,5 mm
Schaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange