

**Garant****HM-Bohrstange E.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261119 16/11
GTIN	4062406099831
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	200 mm
ISO-Code Halter	E16R SVUBR/L 11
Kopflänge $L_1$	16,5 mm
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	21 mm
Plattengröße	11 mm
Spannhöhe $L_2$	15 mm
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange