

Garant**HM-Bohrstange E.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	261118 25/11
GTIN	4062406099824
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	23 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	VB.. 1103..
Mittenversatz L ₃	17 mm
Spannhöhe L ₂	23 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	31,5 mm
ISO-Code Halter	E25S SVUBR/L 11
Schaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange