

Garant
**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 A = 100, Spann-
Ø D1: 12mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	302655 12
GTIN	4062406100179
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	100 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm
Außen-Ø D	42 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Aufnahme	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12