

Garant**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 A = 100, Spann-
Ø D1: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302655 14
GTIN	4062406100186
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	44 mm
Spann-Ø D ₁	14 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	12
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Aufnahme	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Aufnahme-Norm	JIS B6339

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Flächenspannfutter

Zubehör

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 12 mm	309900 12